



PC 100 M2 Bio

Der manuelle Teilereiniger PC 100 M2 Bio ist ein Waschtisch zur Teilereinigung. Öle und Fette werden mittels eines wässrigen Reinigungsmittels entfernt und schließlich von Mikroben zer-
setzt.

1 Komfortabel, sicher und wirtschaftlich

- Hochwertige, widerstandsfähige und langlebige Werkstoffe garantieren eine lange Lebensdauer.

2 Wechselbare Filtermatte

- Saubere Sache: Filtration feiner Partikel bis 50 µm bei gleichzeitiger Freisetzung frischer Mikroben.



PC 100 M2 Bio

- Waschtisch, großes Spülbecken
- 1 Hahn, 2 Pinsel, 2 Abläufe

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.626-722.0	
EAN-Code	4039784220966	
Druck	bar / MPa	0,3 / 0,03
Fördermenge	l/h	900
Anschlussleistung	kW	1
Arbeitsfläche	mm	1041 × 660
Gehäuse / Rahmen	HDPE - Kunststoff	
Geprüft (durch) nach	CE/GS	
Heizleistung	kW	1
Max. Temperatur	°C	40
Nutzlast	kg	100
Schalldruckpegel	dB(A)	58
Tankinhalt	l	80
Anzahl der Stromphasen	Ph	1
Frequenz	Hz	50-60
Spannung	V	220-240
Gewicht	kg	44
Abmessungen (T x B x H)	mm	952 × 1181 × 1067

Ausstattung

Pinsel (reinigungsmitteldurchflutet)	■
Waschhahn	■
Wasserstandskontrolle	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR FÜR PC 100 M2 BIO

1.626-722.0

Beschreibung	Menge		
Teilereiniger			
Der reinigungsmitteldurchflutete Pinsel dient zur Schmutzentfernung von Teilen. Er besitzt eine extra lange Zuleitung.	1		■
Die Filtermatte dient zur Filtration von Schmutzpartikeln bis zu 50 µm. Innerhalb der Filtermatte befinden sich die Mikroben, welche durch das erste Befüllen des Gerätes in den Gerätetank geschwemmt und aktiviert werden. Ein Auswechseln der Filtermatte ist je nach Verschmutzungsgrad alle 4-8 Wochen notwendig.	2		□
Die Filtermatte dient zur Filtration von Schmutzpartikeln bis zu 50 µm. Innerhalb der Filtermatte befinden sich die Mikroben, welche durch das erste Befüllen des Gerätes in den Gerätetank geschwemmt und aktiviert werden. Die mehrlagige Filtermatte beinhaltet drei Vlieslagen. Das bedeutet, dass nach 1-2 Wochen die oberste verschmutzte Lage entfernt werden kann und wieder ein sauberes Vlies zur Verfügung steht.	3		□
Der abgewinkelte Reinigungspinsel dient zur Schmutzentfernung von Teilen, um auch in die verwinkeltesten Ecken zu kommen.	4		□
Zur Mobilität des Gerätes dient ein Rollwagen, welcher die Flexibilität des Gerätes erhöht.	5		□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.